

**DNMG 150608, Typ: PV720****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250697 PV720
GTIN	4960664724581
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Podmienka rezu	kontinuálny
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Typ	PV720
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	110 - 520 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv $f$	0,05 - 0,3 mm/ot,
Lamač triesok	PQ
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie