

Garant**2bodový prístroj na rýchle meranie DM1, maximálny rozsah merania: 75mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428030 75
GTIN	4045197412072
Trieda položky	41B

Popis

Prevedenie:

Masívna konštrukcia na použitie priamo na sústružníckom/frézovacom centre. Na skúšanie vnútorných a vonkajších priemerov, radiálneho hádzania, zápichov a hrúbky stien, s **presnosťou opakovania 2µm**.

Použiteľné s každým odchýlkomerom alebo presným odchýlkomerom s Ø stopky 8h6 a maximálnym Ø telesa 62mm (dodanie bez zobrazovacieho prístroja).

Výhoda:

Krátke meracie a prípravné časy, robustné a ľahko údržbové.

Rozsah balenia:

Merací prístroj kompletne zmontovaný;
vrátane 2 párov meracích tanierov s povrchovou úpravou TiN (1xØ8mm/1xØ13mm), 3uhlový skrutkovač (SW3,4a5).

Technický opis

Rozsah použitia zvonka	6 - 70 mm
Rozsah použitia vnútri	18 - 75 mm
Šírka	110 mm

Dĺžka	142 mm
Meracia sila	2,6 N
Meracia technika	analógová
Druh produktu	2-bodový merací prístroj

Príslušenstvo

Náhradné tlačidlo DM1 Ø meracieho tanierika 13	428035 13
Náhradné tlačidlo DM1 Ø meracieho tanierika 8	428035 8