


**SNMG 120408, Typ: PV720****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251164 PV720
GTIN	4960664724758
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Lamač triesok	PQ
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Typ	PV720
Podmienka rezu	kontinuálny
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	110 - 520 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120408
Počet výmien/rezných hrán	8

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie