

**CC.T 060204, Typ: PV720**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260092 PV720
GTIN	4960664723379
Trieda položky	25E

## Technický opis

Typ	PV720
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 270 m/min
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	HQ
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060204
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie