



## Dutinomer XT, Rozsah merania: 16-20mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428500 16-20
GTIN	5051102212230
Trieda položky	46B

### Popis

#### Prevedenie:

3-bodové **XT-dutinomery**. Meracie vreteno kalené a brúsené. Merací bubienok s čiernou stupnicou, všetky odčítacie časti matne chrómované. Račna pre rovnomernú meraciu silu. Všetky zariadenia vybavené sériovým číslom a skúšobným protokolom. Na meranie slepých otvorov od veľ. 12,5 – 16. Dutinomery pre maximálnu presnosť. Pevné meracie čeluste z karbidu, od veľkosti 12,5 s nastavcami z karbidu.

Verzia „mikro“ s rozlíšením zlepšeným o 2 µm.

#### Použitie:

Slepé otvory a priechodné otvory, strediacie obruby.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženie č. 428510.

#### Náhradný diel:

Meracie hlavy č. 428605.

### Technický opis

Hĺbka merania s predĺžením	166 mm
Rozsah merania	16 - 20 mm

Rozmer A	0,5 mm
Štandardná hĺbka merania	66 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Odčítanie	0,002 mm
Norma	DIN 863
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

## Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 20	022500 20
Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200

## Príslušenstvo

Náhradná meracia hlava XT Rozsah merania 16-20	428605 16-20
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 16	484030 16
Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 3/100	428510 3/100
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 19	484030 19
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 17	484030 17
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 18	484030 18
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 20	484030 20
Sada meracích čelustí 3-dielne Rozsah merania 16-20	428745 16-20
Sada pružín spätného chodu 3-dielne Rozsah merania 16-20	428746 16-20