

**CCMT 060204, Typ: PV720****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260192 PV720
GTIN	4960664726905
Trieda položky	25E

Technický opis

Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Lamač triesok	GK
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálny
Typ	PV720
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 270 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060204
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie