

**CCMT 120408, Typ: PV720****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260204 PV720
GTIN	4960664726929
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Podmienka rezu	kontinuálny
Typ	PV720
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 270 m/min
Lamač triesok	GK
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120408
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie