

 Mahr**Vnútorňý mikrometer, Rozsah merania: 150-175mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	427800 150-175
GTIN	2050001053664
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Ľahká, neohybná, rúrová konštrukcia. Meracie vreteno plne kalené a brúsené. **Meracie plochy tvrdené a sféricky lapované.** Ovládacie a odčítacie časti matne chrómované. Od meracieho rozsahu 100 – 125 mm s tepelnou izoláciou a aretačným zariadením.

Rozsah balenia:

Mikrometer v puzdre.

Technický opis

Ø meracieho bubna	20 mm
Ø vretena	8 mm
Rozsah merania	150 - 175 mm
Odčítanie	0,01 mm
Najväčšia prípustná chyba	7 µm
Norma	DIN 863
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Kalibrácia	B10
Druh produktu	2-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia DAkkSVnútorý mikrometer maximálny rozsah
merania 200

022450 200

KalibráciaVnútorý mikrometer maximálny rozsah
merania 200

022440 200