

**DCMT 070202, Typ: PV720****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260481 PV720
GTIN	4960664726868
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 270 m/min
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	GK
Typ	PV720
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Podmienka rezu	kontinuálny
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070202
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie