

**DC.T 11T308, Typ: PV720****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260492 PV720
GTIN	4960664726851
Trieda položky	25E

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	PV720
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	GK
Podmienka rezu	kontinuálny
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 270 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T308
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie