



## Súprava dutinomerov XT, Rozsah merania: 20-50mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428550 20-50
GTIN	5051102071370
Trieda položky	46B

### Popis

#### Prevedenie:

3-bodové **XT-dutinomery**. Meracie vreteno kalené a brúsené. Merací bubienok s čiernou stupnicou, všetky odčítacie časti matne chrómované. Račna pre rovnomernú meraciu silu. Všetky zariadenia vybavené sériovým číslom a skúšobným protokolom.

#### Použitie:

Slepé otvory a priechodné otvory, strediace obruby.

#### Rozsah balenia:

Vnútorne mikrometre č. 428500, nastavovacie krúžky so skúšobným protokolom UKAS.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženie č. 428510.

#### Náhradný diel:

Meracie hlavy č. 428605.

### Technický opis

Rozsah merania	20 - 50 mm
Počet nastavovacích krúžkov	2
Počet meracích skrutiek	3
Ø nastavovacieho krúžku	20 / 35 mm

Norma	DIN 863
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analogová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

### Služby

KalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 20-50	020550 20-50
---	--------------

### Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 30	484030 30
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 40	484030 40
Dutinomer XT Rozsah merania 25-35	428500 25-35
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 22	484030 22
Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 4/150	428510 4/150
Dutinomer XT Rozsah merania 35-50	428500 35-50
Dutinomer XT Rozsah merania 20-25	428500 20-25
Náhradná meracia hlava XT Rozsah merania 35-50	428605 35-50
Sada meracích čelustí3-dielne Rozsah merania 20-25	428745 20-25
Sada pružín spätného chodu3-dielne Rozsah merania 20-25	428746 20-25
Sada meracích čelustí3-dielne Rozsah merania 25-35	428745 25-35
Sada pružín spätného chodu3-dielne Rozsah merania 25-35	428746 25-35
Sada meracích čelustí3-dielne Rozsah merania 35-50	428745 35-50
Sada pružín spätného chodu3-dielne Rozsah merania 35-50	428746 35-50