

**VBMT 160404, Typ: PV720****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261182 PV720
GTIN	4960664726134
Trieda položky	25E

Technický opis

Lamač triesok	HQ
Podmienka rezu	kontinuálny
Hlavné použitie	P
Typ	PV720
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 270 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160404
Počet výmien/rezných hrán	2

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie