

**VBMT 160408, Typ: PV720****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261184 PV720
GTIN	4960664726141
Trieda položky	25E

Technický opis

Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	HQ
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 270 m/min
Podmienka rezu	kontinuálny
Typ	PV720
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160408
Počet výmien/rezných hrán	2

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie