

Garant**2bodový prístroj na rýchle meranie DM1, maximálny rozsah merania: 135mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 428030 135 |
| GTIN | 4045197412089 |
| Trieda položky | 41B |

Popis

Prevedenie:

Masívna konštrukcia na použitie priamo na sústružníckom/frézovacom centre. Na skúšanie vnútorných a vonkajších priemerov, radiálneho hádzania, zápichov a hrúbky stien, s **presnosťou opakovania 2µm**.

Použiteľné s každým odchýlkomerom alebo presným odchýlkomerom s Ø stopky 8h6 a maximálnym Ø telesa 62mm (dodanie bez zobrazovacieho prístroja).

Výhoda:

Krátke meracie a prípravné časy, robustné a ľahko údržbové.

Rozsah balenia:

Merací prístroj kompletne zmontovaný;
vrátane 2 párov meracích tanierov s povrchovou úpravou TiN (1×Ø8mm/1×Ø13mm), 3uhlový skrutkovač (SW3,4a5).

Technický opis

| | |
|------------------------|-------------|
| Rozsah použitia vnútri | 18 - 135 mm |
| Šírka | 167 mm |
| Dĺžka | 202 mm |

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Rozsah použitia zvonka | 6 - 130 mm |
| Meracia sila | 2,6 N |
| Meracia technika | analógová |
| Druh produktu | 2-bodový merací prístroj |

Príslušenstvo

| | |
|--|-----------|
| Náhradné tlačidlo DM1 Ø meracieho tanierika 13 | 428035 13 |
| Náhradné tlačidlo DM1 Ø meracieho tanierika 8 | 428035 8 |