



Digitálny výškomer TESA MICRO-HITE vrátane ovládacieho panelu, Typ: 600



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	445285 600
GTIN	7630041129908
Trieda položky	45B

Popis

Prevedenie:

Hybridný ovládací panel

- Podsvietená klávesnica so zjednodušeným prehľadným zobrazením s jasnými informáciami.
- Pohodlná a flexibilná obsluha vďaka paralelnému používaniu klávesnice a dotykového displeja.
- Ergonomické držanie tela vďaka flexibilne nastaviteľnému ovládacímu panelu.
- Úspora času a zjednodušenie procesov pri sériových meraniach.
- Voliteľná správa údajov prostredníctvom meracieho softvéru Stat-Express alebo Data-Direct. Možnosť ukladania prostredníctvom USB kľúča.

Manuálne nastaviteľný, digitálny prístroj na meranie výšky TESA MICRO-HITE pre rozsiahle merania v 1D alebo 2D smeroch koordinátov.

- Inkrementálne rozdelená sklená stupnica s referenčným bodom.
- Veľmi vysoká presnosť prostredníctvom automatickej korektúry systematických meracích odchýlok. Koeficient dĺžkovej rozťažnosti ako oceľ.
- Pripojiteľné vzduchové ložisko
- Používateľsky prívetivé používanie prostredníctvom viacjazyčného kontextového pomocníka v aktívnych funkciách.

Softvér/funkcie merania

- **Rozsiahle možnosti merania, ako sú merania rovnobežnosti, uhlov, jednoduché 2D merania atď.**
- **Integrovaná kalkulačka.**
- **Automatický výpočet výsledkov merania pri opakovaní programu pomocou uložitelných funkcií.**
- **Možnosť zadávať tolerancie špecifické pre zákazníka. ISO tolerancie sa automaticky ukladajú do softvéru. Priame a jasné informácie používateľa o tovare/nepodarku.**
- **Jednoduché vytváranie správ o meraniach.**

Výhoda:

Výrazne rýchlejšie meranie vratných bodov (min, max, Ø) vďaka patentovanej technológii Quick-Center. Vizuálne informácie v hlučnom prostredí pre všetky merania.

Použitie:

Vďaka robustnému konštrukčnému vyhotoveniu je vhodný tak pre dielňu, ako aj pre laboratóriá. Ideálne na sériové merania.

Rozsah balenia:

Základný prístroj TESA MICRO-HITE vrátane ovládacieho panela, štandardného držiaka meracieho nástavca, štandardného meracieho nástavca so snímacím kolíkom a meracou guľôčkou Ø 5 mm, referenčného kusu, elektrického čerpadla (namontovaného) na vzduchové ložisko podstavca prístroja, kazety s akumulátorom (dobíjateľný lítiovo-iónový akumulátor), sieťového adaptéra (nabíjačky), sieťového kábla. **Kalibračný certifikát SCS.**

Zvláštne príslušenstvo:

USB tlačiareň č. 445293; papier do tlačiarne č. 445294; dátový kábel č. 498918 veľ. USB; softvér Data-Direct č. 498925; softvér Stat-Express č. 498926; rádiový vysielateľ TESA BLE 498921 veľ. BT; náhradný akumulátor č. 445443 veľ. AKKU; ochranný kryt proti prachu; rozsiahle špeciálne príslušenstvo (napríklad na meranie pravouhlosti) dostupné na vyžiadanie.

Technický opis

Metóda pojazdu s meracími bežcami	rucné
Odchýlka od kolmosti (čelná)	9 µm
Opakovateľnosť (2 σ)	≤1 µm
Najväčšia prípustná chyba (L=nameraná dĺžka v mm)	2 + 2L / 1000 µm
Meracia sila	1,6 ±0,25 N
Hmotnosť	37 kg
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,01/0,001/0,0001 mm
maximálny rozsah použitia	0 - 770 mm
Rozsah merania	600 mm
Kalibrácia	E2

Druh batérie	Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	TESA Link Connector TLC
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu	Výškomer

Služby

Kalibrácia Digitálny výškomer maximálny rozsah merania 800	024000 800
Kalibrácia DAkkS Digitálny výškomer maximálny rozsah merania 800	024010 800

Príslušenstvo

Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Dátový kábel TLC, 2 m Typ USB	498918 USB
USB tlačiareň pre MICRO-HITE	445293
Termopapier pre USB tlačiareň	445294
Sietový adaptér Typ MH	445282 MH