



## Digitálny výškomer TESA MICRO-HITE vrátane ovládacieho panelu a jemného nastavenia, Typ: 900



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	445287 900
GTIN	7630041129946
Trieda položky	45B

### Popis

Prevedenie:

Manuálne nastaviteľný, digitálny prístroj na meranie výšky TESA MICRO-HITE pre rozsiahle merania v 1D alebo 2D smeroch koordinátov. Inkrementálne rozdelená sklená stupnica s referenčným bodom. Veľmi vysoká presnosť prostredníctvom automatickej korektúry systematických meracích odchýlok. Koeficient dĺžkovej rozťažnosti ako oceľ. Pripojiteľné vzduchové ložisko. Používateľsky prívetivé používanie prostredníctvom viacjazyčného kontextového pomocníka v aktívnych funkciách. Hybridný ovládací panel. Podsvietená klávesnica so zjednodušeným prehľadným zobrazením s jasnými informáciami. Pohodlná a flexibilná obsluha vďaka paralelnému používaniu klávesnice a dotykového displeja. Ergonomické držanie tela vďaka flexibilne nastaviteľnému ovládacímu panelu. Úspora času a zjednodušenie procesov pri sériových meraniach. Voliteľná správa údajov prostredníctvom meracieho softvéru Stat-Express alebo Data-Direct. Možnosť ukladania prostredníctvom USB kľúča. Softvér/funkcie merania. Rozsiahle možnosti merania, ako sú merania rovnobežnosti, uhlov, jednoduché 2D merania atď. Integrovaná kalkulačka. Automatický výpočet výsledkov merania pri opakovaní programu pomocou uložitelných funkcií. Možnosť zadávať tolerancie špecifické pre zákazníka. ISO tolerancie sa automaticky ukladajú do softvéru. Priame a jasné informácie používateľa o tovare/nepodarku. Jednoduché vytváranie správ o meraniach.

Výhoda:

Výrazne rýchlejšie meranie vratných bodov (min, max, Ø) vďaka patentovanej technológii Quick-Center. Vizualne informácie v hlučnom prostredí pre všetky merania.

Použitie:

Vďaka robustnému konštrukčnému vyhotoveniu je vhodný tak pre dielňu, ako aj pre laboratóriá. Ideálne na sériové merania.

Rozsah balenia:

Základný prístroj TESA MICRO-HITE vrátane ovládacieho panela, štandardného držiaka meracieho nástavca, štandardného meracieho nástavca so snímacím kolíkom a meracou guľôčkou Ø 5 mm, referenčného kusu, elektrického čerpadla (namontovaného) na vzduchové ložisko podstavca prístroja, kazety s akumulátorom (dobíjateľný lítiovo-iónový akumulátor), sieťového adaptéra (nabíjačky), sieťového kábla. Kalibračný certifikát SCS.

Zvláštne príslušenstvo:

USB tlačiareň č. 445293; papier do tlačiarne č. 445294; dátový kábel č. 498918 veľ. USB; softvér Data-Direct č. 498925; softvér Stat-Express č. 498926; rádiový vysielateľ TESA BLE 498921 veľ. BT; náhradný akumulátor č. 445443 veľ. AKKU; ochranný kryt proti prachu; rozsiahle špeciálne príslušenstvo (napríklad na meranie pravouhlosti) dostupné na vyžiadanie.

## Technický opis

Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,01/0,001/0,0001 mm
Metóda pojazdu s meracími bežcami	rucné
maximálny rozsah použitia	0 - 1075 mm
Meracia sila	1,6 ±0,25 N
Rozsah merania	900 mm
Najväčšia prípustná chyba (L=nameraná dĺžka v mm)	2 + 2L / 1000 µm
Hmotnosť	45 kg
Odchýlka od kolmosti (čelná)	11 µm
Opakovateľnosť (2 σ)	≤1 µm
Kalibrácia	E2
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce

Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	TESA Link Connector TLC
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu	Výškomer

## Služby

Kalibrácia DAkkSDigitálny výškomer maximálny rozsah merania 1000	024010 1000
KalibráciaDigitálny výškomer maximálny rozsah merania 1000	024000 1000

## Príslušenstvo

Termopapier pre USB tlačiareň	445294
USB tlačiareň pre MICRO-HITE	445293
Prijímač/rozhranie klávesnice USB	498965
Dátový kábel TLC, 2 m, Typ: USB	498918 USB
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX	498975
Sieťový adaptér, Typ: MH	445282 MH