



## Digitálny výškomer TESA MICRO-HITE + M s motorovým pohonom vrátane ovládacieho panelu, Typ: M350



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	445290 M350
GTIN	7630041129953
Trieda položky	45B

### Popis

#### Prevedenie:

Digitálny prístroj na meranie výšky TESA MICRO-HITE s pohonom pre rozsiahle merania v 1D alebo 2D smeroch koordinátov.

- **Inkrementálne rozdelená sklená stupnica s referenčným bodom. Patentovaný načítavací systém opto- $\mu$ .**
- **Veľmi vysoká presnosť prostredníctvom automatickej korektúry systematických meracích odchýlok. Koeficient dĺžkovej rozťažnosti ako oceľ.**
- **Veľmi vysoká presnosť opakovania na základe konštantnej kontaktnej sily.**
- **Pripojiteľné vzduchové ložisko**
- **Používateľsky prívetivé používanie prostredníctvom viacjazyčného kontextového pomocníka v aktívnych funkciách.**
- **Úspora času a zjednodušenie procesov pri sériových meraniach.**
- **Voliteľná správa údajov prostredníctvom meracieho softvéru Stat-Express alebo Data-Direct. Možnosť ukladania prostredníctvom USB kľúča.**

#### Softvér/funkcie merania

- **Rozsiahle možnosti merania, ako sú merania rovnobežnosti, uhlov, jednoduché 2D merania atď.**
- **Integrovaná kalkulačka.**
- **Jednoduché vypracovanie správ o meraní.**

- **Automatický výpočet výsledkov merania pri opakovaní programu pomocou uložitelných funkcií.**
- **Možnosť zadávať tolerancie špecifické pre zákazníka. ISO tolerancie sa automaticky ukladajú do softvéru. Priama a prehľadná informácia pre používateľa o tovare/nepodarkoch.**

#### Hybridný ovládací panel

- **Podsvietená klávesnica so zjednodušeným prehľadným zobrazením s jasnými informáciami.**
- **Pohodlná a flexibilná obsluha vďaka paralelnému používaniu klávesnice a dotykového displeja.**
- **Ergonomické držanie tela vďaka flexibilne nastaviteľnému ovládacímu panelu.**

#### Prevedenie reklamného textu:

Digitálny prístroj na meranie výšky TESA MICRO-HITE s pohonom pre rozsiahle merania v 1D alebo 2D smeroch koordinátov.

- **Inkrementálne rozdelená sklenená stupnica s referenčným bodom. Patentovaný načítavací systém opto- $\mu$ .**
- **Veľmi vysoká presnosť prostredníctvom automatickej korektúry systematických meracích odchýlok. Koeficient dĺžkovej rozťažnosti ako oceľ.**

#### Softvér/meracie funkcie

- **Rozsiahle možnosti merania ako rovnobežnosti, uhlov, jednoduché 2D merania atď.**

#### Hybridný ovládací panel

- **Podsvietená klávesnica so zjednodušeným prehľadným zobrazením s jasnými informáciami.**

#### Výhoda:

Vizuálne informácie v hlučnom prostredí pre všetky merania pomocou svetelnej diódy.

#### Použitie:

Vďaka robustnému konštrukčnému vyhotoveniu je vhodný tak pre dielňu, ako aj pre laboratóriá. Ideálne na sériové merania.

#### Rozsah balenia:

Základný prístroj TESA MICRO-HITE vrátane ovládacieho panela, štandardného držiaka meracieho nástavca, štandardného meracieho nástavca s dotykovou tyčinkou a meracou guľôčkou  $\varnothing$  5 mm, referenčného kusu, elektrického čerpadla (namontovaného) na vzduchové ložisko nohy prístroja, lítium-iónový akumulátor č. 445443 veľ. AKKU; sieťového adaptéra (nabíjačky), sieťového kábla. **Kalibračný certifikát SCS.**

#### Zvláštne príslušenstvo:

USB tlačiareň č. 445293, papier do tlačiarne č. 445294, dátový kábel č. 498918 veľ. USB, softvér Data-Direct 498925, rádiový vysielač TLC-BLE č. 498921 veľ. BT, softvér Stat-Express č. 498926. Ochranný kryt proti prachu. Rozsiahle špeciálne príslušenstvo (napr. na meranie prahouhlosti) v rozsahu dodávky na vyžiadanie.

---

## Technický opis

Kroková hodnota číslíc prepínateľná

0,01/0,001/0,0001 mm

Hmotnosť	33 kg
Meracia sila	1,6 ±0,25 N
maximálny rozsah použitia	0 - 520 mm
Najväčšia prípustná chyba (L=nameraná dĺžka v mm)	1,8 + 2L / 1000 μm
Opakovateľnosť Otvor	≤1 μm
Rozsah merania	350 mm
Opakovateľnosť Úroveň	≤0,5 μm
Metóda pojazdu s meracími bežcami	s motorom
Odchýlka od kolmosti (čelná)	7 μm
Kalibrácia	E2
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	TESA Link Connector TLC
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu	Výškomer

## Služby

Kalibrácia DAkkSDigitálny výškomer maximálny rozsah merania 400	024010 400
KalibráciaDigitálny výškomer maximálny rozsah merania 400	024000 400

## Príslušenstvo

Termopapier pre USB tlačiareň	445294
-------------------------------	--------

Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Dátový kábel TLC, 2 m Typ USB	498918 USB
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
USB tlačiareň pre MICRO-HITE	445293
Akumulátorový blok Typ AKKU	445443 AKKU
Sieťový adaptér Typ MH	445282 MH