



Dutinomer XT, Rozsah merania: 25-35mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428500 25-35
GTIN	5051102076115
Trieda položky	46B

Popis

Prevedenie:

3-bodové **XT-dutinomery**. Meracie vreteno kalené a brúsené. Merací bubienok s čiernou stupnicou, všetky odčítacie časti matne chrómované. Račna pre rovnomernú meraciu silu. Všetky zariadenia vybavené sériovým číslom a skúšobným protokolom. Na meranie slepých otvorov od veľ. 12,5 – 16. Dutinomery pre maximálnu presnosť. Pevné meracie čeluste z karbidu, od veľkosti 12,5 s nastavcami z karbidu.

Použitie:

Slepé otvory a priechodné otvory, strediace obruby.

Zvláštne príslušenstvo:

Nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženie č. 428510.

Náhradný diel:

Meracie hlavy č. 428605.

Technický opis

Štandardná hĺbka merania	80 mm
Rozsah merania	25 - 35 mm
Rozmer A	0,5 mm

Hĺbka merania s predĺžením	230 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	DIN 863
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 50	022500 50
Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200

Príslušenstvo

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 30	484030 30
Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 4/150	428510 4/150
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 26	484030 26
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 25	484030 25
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 28	484030 28
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 35	484030 35
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 34	484030 34
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 32	484030 32
Sada meracích čelustí 3-dielne Rozsah merania 25-35	428745 25-35
Sada pružín spätného chodu 3-dielne Rozsah merania 25-35	428746 25-35