

Mahr**Vnútorný mikrometer pre veľké meracie rozsahy, Rozsah merania:
100-500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	427900 100-500
GTIN	2050001038081
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Lahká, neohybná, rúrová konštrukcia. Meracie vreteno plne kalené a brúsené. **Meracie plochy tvrdené a polkruhovo brúsené.** Nastaviteľná meracia plocha. Meracie čepele, ovládacie prvky a odčítacie časti matne chrómované. **Bez nastavovacej pomôcky okamžite pripravené na použitie.**

Presnosť:

(4 + L/100) µm.

Rozsah balenia:

Mikrometer, predĺženie č. 427950.

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženia č. 427950.

Technický opis

Predĺženie	25; 50; 100; 200 mm
Ø meracieho bubna	17,5 mm
Ø vretena	7,5 mm
Rozsah merania	100 - 500 mm
Odčítanie	0,01 mm

Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S4
Druh produktu	2-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia Súprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 100-500	020480 100-500
Kalibrácia DAkkS Súprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 100-500	020490 100-500

Príslušenstvo

Predĺženie pre vnútorný mikrometer Dĺžka 400	427950 400
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Dĺžka 25	427950 25
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Dĺžka 800	427950 800
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Dĺžka 100	427950 100
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Dĺžka 200	427950 200
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Dĺžka 50	427950 50