



Súprava dutinomerov XT, Rozsah merania: 100-150mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428550 100-150
GTIN	5051102033293
Trieda položky	46B

Popis

Prevedenie:

3-bodové **XT-dutinomery**. Meracie vreteno kalené a brúsené. Merací bubienok s čiernou stupnicou, všetky odčítacie časti matne chrómované. Račna pre rovnomernú meraciu silu. Všetky zariadenia vybavené sériovým číslom a skúšobným protokolom.

Použitie:

Slepé otvory a priechodné otvory, strediace obruby.

Rozsah balenia:

Vnútorne mikrometre č. 428500, nastavovacie krúžky so skúšobným protokolom UKAS.

Zvláštne príslušenstvo:

Nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženie č. 428510.

Náhradný diel:

Meracie hlavy č. 428605.

Technický opis

Rozsah merania	100 - 150 mm
Ø nastavovacieho krúžku	125 mm
Počet meracích skrutiek	2
Počet nastavovacích krúžkov	1

Norma	DIN 863
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

KalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 100-150	020550 100-150
---	----------------

Príslušenstvo

Dutinomer XT Rozsah merania 100-125	428500 100-125
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 130	484030 130
Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 5/150	428510 5/150
Dutinomer XT Rozsah merania 125-150	428500 125-150
Náhradná meracia hlava XT Rozsah merania 100-125	428605 100-125
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 110	484030 110