



Dutinomer XT, Rozsah merania: 35-50mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428500 35-50
GTIN	5051102078690
Trieda položky	46B

Popis

Prevedenie:

3-bodové **XT-dutinomery**. Meracie vreteno kalené a brúsené. Merací bubienok s čiernou stupnicou, všetky odčítacie časti matne chrómované. Račna pre rovnomernú meraciu silu. Všetky zariadenia vybavené sériovým číslom a skúšobným protokolom. Na meranie slepých otvorov od veľ. 12,5 – 16. Dutinomery pre maximálnu presnosť. Pevné meracie čeluste z karbidu, od veľkosti 12,5 s nastavcami z karbidu.

Použitie:

Slepé otvory a priechodné otvory, strediace obruby.

Zvláštne príslušenstvo:

Nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženie č. 428510.

Náhradný diel:

Meracie hlavy č. 428605.

Technický opis

Rozsah merania	35 - 50 mm
Štandardná hĺbka merania	80 mm
Hĺbka merania s predĺžením	230 mm

Rozmer A	0,5 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	DIN 863
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analogová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia DAkkS3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200
Kalibrácia3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 50	022500 50

Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 35	484030 35
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 44	484030 44
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 40	484030 40
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 36	484030 36
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 42	484030 42
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 50	484030 50
Náhradná meracia hlava XT Rozsah merania 35-50	428605 35-50
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 45	484030 45
Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 4/150	428510 4/150
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 46	484030 46
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 38	484030 38
Sada meracích čelustí3-dielne Rozsah merania 35-50	428745 35-50

Sada pružín spätného chodu3-dielne Rozsah merania
35-50

428746 35-50