



Dutinomer XT, Rozsah merania: 250-275mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428500 250-275
GTIN	5051102083205
Trieda položky	46B

Popis

Prevedenie:

3-bodové **XT-dutinomery**. Meracie vreteno kalené a brúsené. Merací bubienok s čiernou stupnicou, všetky odčítacie časti matne chrómované. Račna pre rovnomernú meraciu silu. Všetky zariadenia vybavené sériovým číslom a skúšobným protokolom. Na meranie slepých otvorov od veľ. 12,5 – 16. Dutinomery pre maximálnu presnosť. Pevné meracie čeluste z karbidu, od veľkosti 12,5 s nastavcami z karbidu.

Použitie:

Slepé otvory a priechodné otvory, strediace obruby.

Zvláštne príslušenstvo:

Nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženie č. 428510.

Náhradný diel:

Meracie hlavy č. 428605.

Technický opis

Štandardná hĺbka merania	115 mm
Hĺbka merania s predĺžením	265 mm
Rozsah merania	250 - 275 mm

Rozmer A	0,5 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,009 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	DIN 863
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analogová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 300	022500 300
--	------------

Príslušenstvo

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 260	484030 260
Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 5/150	428510 5/150
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 275	484030 275