

**Garant****Vlasové pravítko nerezové v puzdre, Dĺžka: 100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	460095 100
GTIN	4045197444271
Trieda položky	41H

**Popis****Prevedenie:**

Kalená, brúsená a jemne lakovaná meracia hrana. Klinovitý prierez so špicatým odtokom na testovanie aj v rohoch, drážkach, výklenkoch atď. S plastovou izolačnou rukoväťou na ochranu pred teplom rúk.

Z **nehrdzavejúcej** ocele. **Obe fazety sú matované bez odleskov.**

**Upozornenie:**

Tolerancia priamosti meracej hrany sa vzťahuje na rozsah natočenia  $\pm 15^\circ$  k rovine symetrie.

**Technický opis**

Tolerancia rovnosti meracej hrany	0,002 mm
Dĺžka	100 mm
Norma	DIN 874
Materiál	nehrdzavejúca oceľ
Povrch Úkos	nehrdzavejúca, matovaná
Balenie	Puzdro
Kalibrácia	F6
Druh produktu	Nožové pravítko

**Služby**

Kalibrácia DAkksNožové pravítko maximálna dĺžka 500	026010 500
KalibráciaNožové pravítko maximálna dĺžka 200	026000 200