



## Dutinomer XT, Rozsah merania: 50-65mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428500 50-65
GTIN	5051102095819
Trieda položky	46B

### Popis

#### Prevedenie:

3-bodové **XT-dutinomery**. Meracie vreteno kalené a brúsené. Merací bubienok s čiernou stupnicou, všetky odčítacie časti matne chrómované. Račna pre rovnomernú meraciu silu. Všetky zariadenia vybavené sériovým číslom a skúšobným protokolom. Na meranie slepých otvorov od veľ. 12,5 – 16. Dutinomery pre maximálnu presnosť. Pevné meracie čeluste z karbidu, od veľkosti 12,5 s nastavcami z karbidu.

#### Použitie:

Slepé otvory a priechodné otvory, strediace obruby.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženie č. 428510.

#### Náhradný diel:

Meracie hlavy č. 428605.

### Technický opis

Hĺbka merania s predĺžením	230 mm
Rozmer A	0,5 mm
Rozsah merania	50 - 65 mm

Štandardná hĺbka merania	80 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,005 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	DIN 863
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analogová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

### Služby

Kalibrácia DAkkS3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200
Kalibrácia3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 100	022500 100

### Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 55	484030 55
Náhradná meracia hlava XT Rozsah merania 50-65	428605 50-65
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 50	484030 50
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 65	484030 65
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 60	484030 60
Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 5/150	428510 5/150
Sada meracích čeľustí3-dielne Rozsah merania 50-65	428745 50-65
Sada pružín spätného chodu3-dielne Rozsah merania 50-65	428746 50-65