



## Zvislá úpinka s vodorovnou nohou, Typ: 4



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	376508 4
GTIN	4020772390310
Trieda položky	32S

### Popis

**Prevedenie:**

S vodorovným podstavcom na upevnenie na montážnej doske atď.

**Použitie:**

**Na rýchle upínanie a otváranie pri výrobe sériových dielov** alebo na montáž do špecializovaných upínacích prípravkov. Vhodné na upínanie pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zvaraní, montáži atď.

### Technický opis

Prítlačná skrutka	M10×89 mm
Celková dĺžka	143 mm
Vzdialenosť otvorov e	32 mm
Prídržná sila P2	3470 N
Prídržná sila P1	2500 N
Vzdialenosť otvorov f	45 mm

celková výška	218 mm
Ø otvoru d	8,3 mm
Typ	376508 4
Výška upínania H	43 mm
Druh produktu	Zvislá úpinka