

 Mahr**Vnútorňý mikrometer, Rozsah merania: 50-70mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	427800 50-70
GTIN	4059192005658
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Ľahká, neohybná, rúrová konštrukcia. Meracie vreteno plne kalené a brúsené. **Meracie plochy tvrdené a sféricky lapované.** Ovládacie a odčítacie časti matne chrómované. Od meracieho rozsahu 100 – 125 mm s tepelnou izoláciou a aretačným zariadením.

Rozsah balenia:

Mikrometer v puzdre.

Technický opis

Ø meracieho bubna	12,5 mm
Rozsah merania	50 - 70 mm
Ø vretena	7 mm
Odčítanie	0,01 mm
Najväčšia prípustná chyba	5 µm
Norma	DIN 863
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Kalibrácia	B10
Druh produktu	2-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia Vnútorný mikrometer maximálny rozsah
merania 100

022440 100

Kalibrácia DAkkS Vnútorný mikrometer maximálny rozsah
merania 200

022450 200