



## Dutinomer XT, Rozsah merania: 65-80mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428500 65-80
GTIN	5051102085582
Trieda položky	46B

### Popis

#### Prevedenie:

3-bodové **XT-dutinomery**. Meracie vreteno kalené a brúsené. Merací bubienok s čiernou stupnicou, všetky odčítacie časti matne chrómované. Račna pre rovnomernú meraciu silu. Všetky zariadenia vybavené sériovým číslom a skúšobným protokolom. Na meranie slepých otvorov od veľ. 12,5 – 16. Dutinomery pre maximálnu presnosť. Pevné meracie čeluste z karbidu, od veľkosti 12,5 s nastavcami z karbidu.

#### Použitie:

Slepé otvory a priechodné otvory, strediace obruby.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženie č. 428510.

#### Náhradný diel:

Meracie hlavy č. 428605.

### Technický opis

Rozsah merania	65 - 80 mm
Hĺbka merania s predĺžením	230 mm
Štandardná hĺbka merania	80 mm

Rozmer A	0,5 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,005 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	DIN 863
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analogová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

## Služby

Kalibrácia DAkkS3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200
Kalibrácia3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 100	022500 100

## Príslušenstvo

Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 5/150	428510 5/150
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 80	484030 80
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 70	484030 70
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 65	484030 65
Náhradná meracia hlava XT Rozsah merania 65-80	428605 65-80
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 75	484030 75
Sada meracích čeľustí3-dielne Rozsah merania 65-80	428745 65-80
Sada pružín spätného chodu3-dielne Rozsah merania 65-80	428746 65-80