



Zvislá úpinka so zvislou nohou, Typ: 1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	376510 1
GTIN	4020772007805
Trieda položky	35A

Popis

Prevedenie:

So zvislým podstavcom na upevnenie na mostíkoch a pre zvaracie konštrukcie.

- **Kompaktná konštrukcia skrz novú rukoť.**
- **Ergonomická rukoť z 2 komponentov s vysokým komfortom ovládania vďaka zväčšenej plochy pre ruku.**
- **Poistka proti strate prítlačnej skrutky.**
- **Ochrana prstov prostredníctvom bezpečnostného upínacieho dielu bez možnosti zasiahnutia.**

Použitie:

Na rýchle upínanie a otváranie pri výrobe sériových dielov alebo na montáž do špecializovaných upínacích prípravkov. Vhodné na upínanie pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zvaraní, montáži atď.

Technický opis

Prídržná sila P2	1100 N
Celková dĺžka	61 mm

Ø otvoru d	4,5 mm
celková výška	109 mm
Vzdialenosť otvorov e	16 mm
Prítlačná skrutka	M5×30 mm
Prídržná sila P1	600 N
Typ	6802J
Výška upínania H	23,5 - 25 mm
Druh produktu	Zvislá úpinka