

Pár prizmatických čelistí Oceľ tvrdená, pre typ: 125**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360540 125
GTIN	4250364401487
Trieda položky	31F

Popis**Použitie:**

Upínanie okrúhlych dielov, vertikálne 16 – 74 mm; horizontálne 12 – 40 mm.

Technický opis

vhodné pre farebný kód	TC
vhodné pre farebný kód	LC
vhodné pre farebný kód	LC-GARANT
vhodné pre farebný kód	Titan
vhodné pre farebný kód	Basic
vhodné pre farebný kód	Titan2/TitanSense
vhodné pre farebný kód	LCV125G
vhodné pre farebný kód	NC8
Šírka čelustí b	125,6 mm
Dĺžka čelustí l	15 mm

pre typ	125
Výška čelusti h	39,8 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák