



## Vodorovný upínač s vodorovnou nohou, nehrdzavejúci, Typ: 3



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	376620 3
GTIN	4020772008963
Trieda položky	35A

### Popis

#### Prevedenie:

Poistka proti strate pre prítlačné skrutky.

Kompaktná konštrukcia skrz novú rukoť.

Ergonomická rukoť z 2 komponentov s vysokým komfortom ovládania vďaka zväčšenej plochy pre ruku.

S vodorovným podstavcom na upevnenie na montážnej doske atď.

#### Použitie:

**Na rýchle upínanie a otváranie pri výrobe sériových dielov** alebo na montáž do špecializovaných upínacích prípravkov. Vhodné na upínanie pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zvaraní, montáži atď.

### Technický opis

celková výška	48,5 mm
Prídržná sila P2	2500 N
Prítlačná skrutka	M8×45 mm
Vzdialenosť otvorov f	22-31,8 mm
Vzdialenosť otvorov e	25,7 mm
Celková dĺžka	206 mm

Prídržná sila P1	1800 N
Ø otvoru d	6,5 mm
Typ	6830NIJ
Výška upínania H	32 mm
Druh produktu	Vodorovný upínač