



Vodorovný upínač s vodorovnou nohou, Typ: 0



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	376610 0
GTIN	4020772008048
Trieda položky	35A

Popis

Prevedenie:

Poistka proti strate pre prítlačné skrutky.

Kompaktná konštrukcia skrz novú rukoť.

Ergonomická rukoť z 2 komponentov s vysokým komfortom ovládania vďaka zväčšenej plochy pre ruku.

S vodorovným podstavcom na upevnenie na montážnej doske atď.

Použitie:

Na rýchle upínanie a otváranie pri výrobe sériových dielov alebo na montáž do špecializovaných upínacích prípravkov. Vhodné na upínanie pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zvaraní, montáži atď.

Technický opis

celková výška	23 mm
Vzdialenosť otvorov f	16 mm
Vzdialenosť otvorov e	11,5-14,5 mm
Prídržná sila P1	250 N
Prítlačná skrutka	M4×25 mm
Celková dĺžka	79 mm

Prídržná sila P2	400 N
Ø otvoru d	4,6 mm
Typ	6830J
Výška upínania H	14,5 mm
Druh produktu	Vodorovný upínač