



## Ojnicová rychloupínka s uhlovou nohou, Typ: 1



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	376710 1
GTIN	4020772008406
Trieda položky	35A

### Popis

#### Prevedenie:

S **pákovým prevodom**. Samosvorný systém zabraňuje otvoreniu.

- **Nity z nehrdzavejúcej ocele, ložiskové miesta mazané.**
- **S dlhým vedením posuvnej tyče.**
- **Rukoväť otočná do ľubovolnej uhlovej polohy.**
- **So zušľachtenou, pozinkovanou, prítlačnou skrutkou.**
- **Odoberateľný uhlový podstavec, tým upevnenie na plechových stenách.**

#### Použitie:

Na montáž do špecializovaných upínacích zariadení, pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zvaraní, montáži atď.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Uhlová pätko č. 376730.

#### Upozornenie:

- **Velkosť 0 a 3 dodávaná tiež z nehrdzavejúcej ocele!**

### Technický opis

Výška upínania h do stredu skrutky	15 mm
Ø otvoru d	4,5 mm
Prídržný sila P (tlak a ťah)	1000 N

Šírka nohy pre montáž na stenu K	30 mm
Prítlačná skrutka	M4×20 mm
Vzdialenosť otvorov f	16 - 19,5 mm
Upínací zdvih	20 mm
predná časť závitu na upínači	M12×1,5 mm
Celková výška H	60,5 mm
Celková dĺžka L	185 mm
Typ	6841J
Druh produktu	Ojnicová rychloupínka

## Príslušenstvo

Uhlová noha stabilná Typ 2	376730 2
Uhlová noha stabilná Typ 5	376730 5
Uhlová noha stabilná Typ 3	376730 3