



## Vodorovný upínač so zvislou nohou, Typ: 4



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 376630 4      |
| GTIN             | 4020772008208 |
| Trieda položky   | 35A           |

### Popis

#### Prevedenie:

Poistka proti strate pre prítlačné skrutky.

- **Kompaktná konštrukcia skrz novú rukoväť.**
- **Ergonomická rukoväť z 2 komponentov s vysokým komfortom ovládania vďaka zväčšenej plochy pre ruku.**

So zvislým podstavcom na upevnenie na mostíkoch a pre zvaracie konštrukcie.

#### Použitie:

**Na rýchle upínanie a otváranie pri výrobe sériových dielov** alebo na montáž do špecializovaných upínacích prípravkov. Vhodné na upínanie pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zvaraní, montáži atď.

### Technický opis

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Prítlačná skrutka     | M8×65 mm |
| Prídržná sila P1      | 2000 N   |
| Ø otvoru d            | 8,5 mm   |
| celková výška         | 97 mm    |
| Celková dĺžka         | 287 mm   |
| Prídržná sila P2      | 3000 N   |
| Vzdialenosť otvorov e | 41 mm    |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Typ              | 6832J            |
| Výška upínania H | 59 mm            |
| Druh produktu    | Vodorovný upínač |