

Garant**Vlasové pravítko nerezové v puzdre, Dĺžka: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	460095 150
GTIN	4045197444295
Trieda položky	41H

Popis**Prevedenie:**

Kalená, brúsená a jemne lakovaná meracia hrana. Klinovitý prierez so špicatým odtokom na testovanie aj v rohoch, drážkach, výklenkoch atď. S plastovou izolačnou rukoväťou na ochranu pred teplom rúk.

Z **nehodzavejúcej** ocele. **Obe fazety sú matované bez odleskov.**

Upozornenie:

Tolerancia priamosti meracej hrany sa vzťahuje na rozsah natočenia $\pm 15^\circ$ k rovine symetrie.

Technický opis

Dĺžka	150 mm
Tolerancia rovnosti meracej hrany	0,003 mm
Norma	DIN 874
Materiál	nehodzavejúca oceľ
Povrch Úkos	nehodzavejúca, matovaná
Balenie	Puzdro
Kalibrácia	F6
Druh produktu	Nožové pravítko

Služby

Kalibrácia DAkKSNožové pravítko maximálna dĺžka 500	026010 500
---	------------

Kalibrácia Nožové pravítko maximálna dĺžka 200

026000 200