

HOLEX**Vodorovný upínač s vodorovnou nohou, Typ: 1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	376625 1
GTIN	4045197229915
Trieda položky	32S

Popis**Prevedenie:**

Poistka proti strate pre prítlačné skrutky.

S vodorovným podstavcom na upevnenie na montážnej doske atď.

Použitie:

Na rýchle upínanie a otváranie pri výrobe sériových dielov alebo na montáž do špecializovaných upínacích prípravkov. Vhodné na upínanie pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zvaraní, montáži atď.

Technický opis

Vzdialenosť otvorov f	19,7 mm
Vzdialenosť otvorov e	13,5 mm
celková výška	38 mm
Prídržná sila P1	460 N
Prídržná sila P2	700 N
Celková dĺžka	105 mm
Ø otvoru d	5,2 mm
Prítlačná skrutka	M5×30 mm
Typ	376625 1

Výška upínania H	18 mm
Druh produktu	Vodorovný upínač