

**HOLEX****Ploché pravítko, Presnosť 1, Dĺžka: 2000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	460400 2000
GTIN	4045197206718
Trieda položky	42G

**Popis****Prevedenie:**

Tieto pravítka sú zo špeciálnej ocele, všetky strany brúsené. Tvar B, s 2 otvormi a lakovanou strednou časťou.

**Použitie:**

Pre kontrolu a presné práce.

**Rozsah balenia:**

Vrátane závodného skúšobného protokolu.

**Upozornenie:**

**Nehrdzavejúce vyhotovenie** dodávané z výroby. Upozorňujeme, že doprava **nie** je v cene.

**Technický opis**

Prierez Šírka $\pm 0,2$ mm	69,3 mm
Dĺžka	2000 mm
Tolerancia rovnosti kontrolných plôch	0,037 mm
Prierez Výška $\pm 0,2$ mm	14,5 mm
Popis tvaru	prierez v tvare písmena I
Tvar	B
Norma	DIN 874
Presnosť	1
Atribút Názov produktu	Presnosť 1
Materiál	špeciálna oceľ

Kalibrácia	F7
Druh produktu	Ploché pravítko
<b>Služby</b>	
KalibráciaPloché pravítko maximálna dĺžka 2000	026080 2000