



Ojnicová rychloupínka s uhlovou nohou, Typ: 2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	376710 2
GTIN	4020772008413
Trieda položky	35A

Popis

Prevedenie:

S **pákovým prevodom**. Samosvorný systém zabraňuje otvoreniu.

- **Nity z nehrdzavejúcej ocele, ložiskové miesta mazané.**
- **S dlhým vedením posuvnej tyče.**
- **Rukoväť otočná do ľubovolnej uhlovej polohy.**
- **So zušľachtenou, pozinkovanou, prítlačnou skrutkou.**
- **Odoberateľný uhlový podstavec, tým upevnenie na plechových stenách.**

Použitie:

Na montáž do špecializovaných upínacích zariadení, pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zvaraní, montáži atď.

Zvláštne príslušenstvo:

Uhlová pätko č. 376730.

Upozornenie:

- **Velkosť 0 a 3 dodávaná tiež z nehrdzavejúcej ocele!**

Technický opis

Prídržný sila P (tlak a ťah)	2000 N
Ø otvoru d	5,6 mm
predná časť závitú na upínači	M16×1,5 mm

Prítlačná skrutka	M6×25 mm
Upínací zdvih	26 mm
Šírka nohy pre montáž na stenu K	50 mm
Vzdialenosť otvorov f	31,8 - 36 mm
Výška upínania h do stredu skrutky	20 mm
Celková výška H	85,5 mm
Celková dĺžka L	244 mm
Typ	6841J
Druh produktu	Ojnicová rychloupínka

Príslušenstvo

Uhlová noha stabilná Typ 2	376730 2
Uhlová noha stabilná Typ 5	376730 5
Uhlová noha stabilná Typ 3	376730 3