

HOLEX**Montážne pravítko široké vyhotovenie, Presnosť 0, Dĺžka: 2000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	460750 2000
GTIN	4045197226723
Trieda položky	42G

Popis**Prevedenie:**

Vyrobené z I-tvarovej ocele s odľahčovacími otvormi. S jemne brúsenými skúšobnými plochami. Bočné plochy taktiež brúsené. Stredová časť lakovaná v dizajne tepaného kovu.

Široké vyhotovenie, presnosť 0.**Rozsah balenia:**

Vrátane závodného skúšobného protokolu.

Upozornenie:

Upozorňujeme, že doprava **nie**je v cene. Dodáva sa v drevenej škatuli.

Technický opis

Prierez Šírka	50 mm
Prierez Výška	160 mm
Hmotnosť	24 kg
Dĺžka	2000 mm
Kalibrácia	F7

Norma	DIN 874
Presnosť	0
Atribút Názov produktu	Presnosť 0
Materiál	I-tvarová oceľ
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu	Montážne pravítko

Služby

KalibráciaPloché pravítko maximálna dĺžka 2000	026080 2000
--	-------------