



Vodorovný upínač s uhlovou nohou, Typ: 2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	376640 2
GTIN	4020772008277
Trieda položky	35A

Popis

Prevedenie:

Poistka proti strate pre prítlačné skrutky.

- **Kompaktná konštrukcia skrz novú rukoť.**
- **Ergonomická rukoť z 2 komponentov s vysokým komfortom ovládania vďaka zväčšenej plochy pre ruku.**

S uhlovým podstavcom na bočnú montáž.

Použitie:

Na rýchle upínanie a otváranie pri výrobe sériových dielov alebo na montáž do špecializovaných upínacích prípravkov. Vhodné na upínanie pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zvaraní, montáži atď.

Technický opis

Ø otvoru d	5,6 mm
Vzdialenosť otvorov f	25,5 mm
celková výška	94 mm
Prídržná sila P1	1000 N
Prídržná sila P2	1200 N

Vzdialenosť otvorov e	20 mm
Prítlačná skrutka	M6×35 mm
Celková dĺžka	162 mm
Typ	6833J
Výška upínania H	48 mm
Druh produktu	Vodorovný upínač