



Zvislá úpinka s vodorovnou nohou, Typ: 1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	376508 1
GTIN	4045197226266
Trieda položky	32S

Popis

Prevedenie:

S vodorovným podstavcom na upevnenie na montážnej doske atď.

Použitie:

Na rýchle upínanie a otváranie pri výrobe sériových dielov alebo na montáž do špecializovaných upínacích prípravkov. Vhodné na upínanie pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zvaraní, montáži atď.

Technický opis

Vzdialenosť otvorov e	16 mm
Celková dĺžka	51,5 mm
Prídržná sila P1	500 N
Prídržná sila P2	710 N
Ø otvoru d	3 mm
celková výška	77 mm

Vzdialenosť otvorov f	24 mm
Prítlačná skrutka	M5×30 mm
Typ	376508 1
Výška upínania H	19 mm
Druh produktu	Zvislá úpinka