

HOLEX**Vodorovný upínač s vodorovnou nohou, Typ: 2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	376625 2
GTIN	4045197229922
Trieda položky	32S

Popis**Prevedenie:**

Poistka proti strate pre prítlačné skrutky.

S vodorovným podstavcom na upevnenie na montážnej doske atď.

Použitie:

Na rýchle upínanie a otváranie pri výrobe sériových dielov alebo na montáž do špecializovaných upínacích prípravkov. Vhodné na upínanie pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zvaraní, montáži atď.

Technický opis

Vzdialenosť otvorov e	26 mm
Prítlačná skrutka	M6×40 mm
Vzdialenosť otvorov f	25 mm
Prídržná sila P1	1200 N
Ø otvoru d	5,5 mm
Celková dĺžka	163 mm
Prídržná sila P2	1400 N
celková výška	54 mm
Typ	376625 2

Výška upínania H	24 mm
Druh produktu	Vodorovný upínač