



Ojnicová rychloupínka s uhlovou nohou, Typ: 3



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	376710 3
GTIN	4020772008420
Trieda položky	35A

Popis

Prevedenie:

S **pákovým prevodom**. Samosvorný systém zabraňuje otvoreniu.

- **Nity z nehrdzavejúcej ocele, ložiskové miesta mazané.**
- **S dlhým vedením posuvnej tyče.**
- **Rukoväť otočná do ľubovolnej uhlovej polohy.**
- **So zušľachtenou, pozinkovanou, prítlačnou skrutkou.**
- **Odoberateľný uhlový podstavec, tým upevnenie na plechových stenách.**

Použitie:

Na montáž do špecializovaných upínacích zariadení, pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zvaraní, montáži atď.

Zvláštne príslušenstvo:

Uhlová pätko č. 376730.

Upozornenie:

- **Velkosť 0 a 3 dodávaná tiež z nehrdzavejúcej ocele!**

Technický opis

Výška upínania h do stredu skrutky	25 mm
Prídržný sila P (tlak a ťah)	2500 N
Upínací zdvih	32 mm

predná časť závitú na upínači	M20×1,5 mm
Ø otvoru d	6,5 mm
Prítlačná skrutka	M8×35 mm
Šírka nohy pre montáž na stenu K	60 mm
Vzdialenosť otvorov f	29,5 - 42,5 mm
Celková výška H	108 mm
Celková dĺžka L	302,5 mm
Typ	6841J
Druh produktu	Ojnicová rychloupínka

Príslušenstvo

Uhlová noha stabilná Typ 2	376730 2
Uhlová noha stabilná Typ 5	376730 5
Uhlová noha stabilná Typ 3	376730 3