

**Oceľové meradlo Typ A INOX, Dĺžka: 500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	461005 500
GTIN	4045197206817
Trieda položky	42G

Popis**Prevedenie:**

Tvar A: Vysoké hrany sú brúsené a presne nastavené. Ploché strany sú presne opracované. S ochrannými koncami na začiatku a na konci stupnice. Jedna strana s presným členením v mm. Vyhotovenie **INOX**.

Technický opis

Prierez Šírka	30 mm
Prierez Hrúbka	6 mm
Dĺžka	500 mm
Kalibrácia	F8
Najväčšia prípustná chyba	0,04 mm
Norma	DIN 866
Tvar	A
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Druh produktu	Pravítko

Služby

KalibráciaOceľové meradlo maximálna dĺžka 500	026200 500
---	------------