



## Zvislá úpinka s vodorovnou nohou, Typ: 2



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	376508 2
GTIN	4045197226273
Trieda položky	32S

### Popis

**Prevedenie:**

S vodorovným podstavcom na upevnenie na montážnej doske atď.

**Použitie:**

**Na rýchle upínanie a otváranie pri výrobe sériových dielov** alebo na montáž do špecializovaných upínacích prípravkov. Vhodné na upínanie pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zvaraní, montáži atď.

### Technický opis

Prídržná sila P1	1200 N
Prítlačná skrutka	M6×50 mm
celková výška	140 mm
Vzdialenosť otvorov e	12,5 mm
Ø otvoru d	5,2 mm
Prídržná sila P2	1500 N

Vzdialenosť otvorov f	27 mm
Celková dĺžka	74,5 mm
Typ	376508 2
Výška upínania H	22,5 mm
Druh produktu	Zvislá úpinka