



Zvislá úpinka s uhlovou nohou na bočnú montáž, Typ: 3



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	376520 3
GTIN	4020772007904
Trieda položky	35A

Popis

Prevedenie:

S uhlovým podstavcom na bočnú montáž.

- **Kompaktná konštrukcia skrz novú rukoť.**
- **Ergonomická rukoť z 2 komponentov s vysokým komfortom ovládania vďaka zväčšenej plochy pre ruku.**
- **Poistka proti strate prítlačnej skrutky.**
- **Ochrana prstov prostredníctvom bezpečnostného upínacieho dielu bez možnosti zasiahnutia.**

Použitie:

Na rýchle upínanie a otváranie pri výrobe sériových dielov alebo na montáž do špecializovaných upínacích prípravkov. Vhodné na upínanie pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zvaraní, montáži atď.

Technický opis

celková výška	223 mm
Prídržná sila P1	1400 N

Celková dĺžka	111 mm
Vzdialenosť otvorov f	28,5 mm
Vzdialenosť otvorov e	24 mm
Ø otvoru d	6,5 mm
Prítlačná skrutka	M8×45 mm
Prídržná sila P2	2500 N
Typ	6803J
Výška upínania H	40 mm
Druh produktu	Zvislá úpinka