

**HOLEX****Vodorovný upínač s vodorovnou nohou, Typ: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 376625 3      |
| GTIN             | 4020772390358 |
| Trieda položky   | 32S           |

**Popis****Prevedenie:**

Poistka proti strate pre prítlačné skrutky.

S vodorovným podstavcom na upevnenie na montážnej doske atď.

**Použitie:**

**Na rýchle upínanie a otváranie pri výrobe sériových dielov** alebo na montáž do špecializovaných upínacích prípravkov. Vhodné na upínanie pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zvaraní, montáži atď.

**Technický opis**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| celková výška         | 68,5 mm  |
| Ø otvoru d            | 6,6 mm   |
| Celková dĺžka         | 190 mm   |
| Vzdialenosť otvorov f | 31,6 mm  |
| Vzdialenosť otvorov e | 26 mm    |
| Prídržná sila P2      | 2300 N   |
| Prítlačná skrutka     | M8×50 mm |
| Prídržná sila P1      | 1650 N   |
| Typ                   | 376625 3 |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Výška upínania H | 33 mm            |
| Druh produktu    | Vodorovný upínač |