

HOLEX**Ploché pravítko, Presnosť 0, Dĺžka: 500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	460300 500
GTIN	4045197206633
Trieda položky	42G

Popis**Prevedenie:**

Tieto pravítka sú zo špeciálnej ocele, všetky strany brúsené. S pravouhlým prierezom.

Použitie:

Pre najpresnejšiu jemnú kontrolnú prácu.

Upozornenie:

Nehrdzavejúce vyhotovenie dodávané z výroby.

Technický opis

Dĺžka	500 mm
Popis tvaru	pravouhlý prierez
Tvar	A
Prierez Šírka $\pm 0,2$ mm	49,3 mm
Prierez Výška $\pm 0,2$ mm	9,5 mm
Tolerancia rovnosti kontrolných plôch	0,007 mm
Norma	DIN 874
Presnosť	0
Atribút Názov produktu	Presnosť 0
Materiál	špeciálna oceľ
Kalibrácia	F7
Druh produktu	Ploché pravítko

Služby

Kalibrácia DAkkSPloché pravítko maximálna dĺžka 750	026090 750
KalibráciaPloché pravítko maximálna dĺžka 500	026080 500