



## Ojnicová rychloupínka s prestavitelnou ručnou pákou, Typ: 4



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	376760 4
GTIN	4020772092627
Trieda položky	35A

### Popis

#### Prevedenie:

- **Veľmi stabilná konštrukcia, s vedením pre posuvnú tyč.**
- **Posuvná tyč a ručná páka súbežné.**
- **Základné teleso z temperovanej liatiny.**
- **Pákové časti a posuvná tyč z ušľachtilej ocele, pozinkované a pasivované.**
- **Zušľachtená prítlačná skrutka.**
- **Tvrdené čapy, bezúdržbové sintrované puzdrá.**
- **Pre vysoké upínacie sily.**
- **Základné teleso z temperovanej liatiny, brunované.**

#### Použitie:

- **Na rýchle upínanie/otváranie pri sériovej výrobe.**
- **Ako prítlačný a ťahový upínač.**
- **Na montáž do špecializovaných upínacích zariadení.**
- **Na upínanie pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zváraní, montáži atď.**

### Technický opis

Hmotnosť	0,65 kg
Vzdialenosť otvorov l	36,5 mm

Vzdialenosť otvorov k	25 mm
Ø otvoru d	5,5 mm
Výška upínania h do stredu skrutky	12 mm
Prítlačná skrutka	M8×35 mm
Dĺžka základného telesa f	90 mm
Šírka základného telesa n	47 mm
Prídržný sila P (tlak a ťah)	7000 N
Upínací zdvih	32 mm
Vzdialenosť otvorov g	33,3 mm
Celková výška H	132 mm
Celková dĺžka L	155 mm
Typ	6842PL
Druh produktu	Ojnicová rychloupínka