

HOLEX**Montážne pravítko úzke vyhotovenie, Presnosť 1, Dĺžka: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	460800 1000
GTIN	4045197225948
Trieda položky	42G

Popis**Prevedenie:**

Vyrobené z I-tvarovej ocele s odľahčovacími otvormi. S jemne brúsenými skúšobnými plochami. Bočné plochy taktiež brúsené. Stredová časť lakovaná v dizajne tepaného kovu.

Úzke vyhotovenie, presnosť 1.**Rozsah balenia:**

Vrátane závodného skúšobného protokolu.

Upozornenie:

Upozorňujeme, že doprava **nieje** v cene. Dodáva sa v drevenej škatuli.

Technický opis

Hmotnosť	5 kg
Prierez Šírka	30 mm
Prierez Výška	100 mm
Dĺžka	1000 mm
Kalibrácia	F7

Norma	DIN 874
Presnosť	1
Atribút Názov produktu	Presnosť 1
Materiál	I-tvarová oceľ
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu	Montážne pravítko

Služby

KalibráciaPloché pravítko maximálna dĺžka 1000	026080 1000
--	-------------