


HOLEX**Vodorovný upínač s vodorovnou nohou, Typ: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	376625 4
GTIN	4045197229946
Trieda položky	32S

Popis**Prevedenie:**

Poistka proti strate pre prítlačné skrutky.

S vodorovným podstavcom na upevnenie na montážnej doske atď.

Použitie:

Na rýchle upínanie a otváranie pri výrobe sériových dielov alebo na montáž do špecializovaných upínacích prípravkov. Vhodné na upínanie pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zvaraní, montáži atď.

Technický opis

celková výška	90 mm
Ø otvoru d	8,8 mm
Vzdialenosť otvorov f	43 mm
Prídržná sila P1	2500 N
Prídržná sila P2	3500 N
Prítlačná skrutka	M10×90 mm
Vzdialenosť otvorov e	41,2 mm
Celková dĺžka	273 mm
Typ	376625 4

Výška upínania H	45 mm
Druh produktu	Vodorovný upínač